# Wisatyp® SA Lösemittel



### Lösemittel und Reiniger mit langer Einwirkdauer, löst Haftklebe-Etiketten, Silikon- und Folien-Rückstände

#### Anwendungsgebiete

Langsam verdunstendes Lösungs- und Reinigungsmittel für den professionellen Einsatz:

- speziell gut geeignet zum Lösen von Haftklebe-Etiketten
- zum Reinigen und Entfetten der meisten nicht saugenden Untergründen wie Glas, Keramik, Metall, PVC-hart und diverse weitere Kunststoffe
- zum Anlösen und Entfernen von dünnen Silikonresten oder hartnäckigen Rückständen von Haftklebstoffen und Abdeckfolien
- zum Entfernen von frischen Kleb- und Dichtstoffresten sowie frischem PUR-Schaum
- entfernt Staub, Fett, Gummispuren, Teer und Klebstoffreste von Schutzfolien
- ideal für alle professionellen Anwender in Gewerbe und Industrie (Bauhandwerk, Fenster- und Türenbau etc.)

**Produktvorteile** 

- besonders langsam verdunstend
- greift praktisch keine Oberflächen an

**Basis** 

Gemisch von Lösungsmittelnaphta (aromatisiert)

Einschränkungen

Bei saugenden Untergründen kann das Ablüften mehrere Stunden betragen. Wir bieten Ihnen mit unserem Sortiment Alternativen.

Eigenversuche

Auf Grund der vielen in der Praxis vorkommenden Oberflächen und Farbrezepturen sind Eigenversuche notwendig.

Verarbeitung

Dieses Produkt ist für geschultes Personal von Fachbetrieben bestimmt. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies, nicht färbendes Tuch, Baumwolle oder Zellstoff. Für diesen Zweck empfehlen wir Wisaclean Reinigungspapier RP 2033.12. Reinigungspapier, Tuch o.ä. regelmässig wechseln, um die Verschleppung von Schmutzresten zu verhindern.

Das Produkt ist nicht mit Wasser mischbar. Zum Entfernen von Haftklebe-Etiketten die Etiketten mit einem getränkten Pinsel anstreichen. Mindestens 10 min einwirken lassen, je nach Etikette / Rückstände auch länger. Den Vorgang, falls notwendig, wiederholen. Anschliessend Etiketten vorsichtig lösen (abschälen). Bei langer und wiederholter Einwirkdauer lassen sich dünne Silikonreste oder hartnäckige Rückstände von Haftklebstoffen und Abdeckfolien anlösen und entfernen.

Tipp: Um die Verdunstung zu verzögern, können die mit Wisatyp SA Lösemittel benetzten Flächen mittels Folie abgedeckt werden.

Direkten Hautkontakt mit dem Reiniger vermeiden. Geöffnete Gebinde zur weiteren Lagerung dicht verschliessen. Für den stationären Einsatz haben sich unsere Sparanfeuchter bewährt (siehe Zubehör).

Dichte

ca. 0.77 g/ml (bei 20 °C)

Konsistenz

flüssig



### Technisches Merkblatt

# Wisatyp® SA Lösemittel



Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +30 °C

Flammpunkt >30 °C

Transportbeschränkung UN 1300 - Gefahrgut nach ADR, RID, ADN, IMDG, IATA

Kannen unterliegen speziellen Transportvorschriften.

Versand in der Schweiz: Dosen fallen unter die Limited Quantities

Verordnung und können per Paketdienst geliefert werden.

Weitere Informationen



Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Artikel Nr. + TL 1001.1000

**Lieferform** Karton zu 10 Dosen à 1000 ml Weitere Gebinde auf Anfrage.

**TL 1001.10** - Kannen à 10 Liter

Der Versand von Kannen per Post ist untersagt.

Haltbarkeit In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung

geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt

die offizielle Haltbarkeit mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum

(massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Zubehör Artikel Nr. Kurzbeschreibung

(gut zu wissen...) TR 100.04 Wisaclean Sparanfeuchter: 4 Liter Sicherheitsbehälter für

den stationären Einsatz von nicht wässrigen Reinigern und

Lösemitteln

spart Lösemittel durch einseitiges Befeuchten

schont Mensch und Umwelt (weniger Dämpfe)

spart Zeit und Geld

amortisiert sich schon nach kurzer Zeit

RP 2033.12 Wisaclean Reinigungspapier: Weiss, weder fusselnd noch

abfärbend, aus 100 % Zellstoff, zweilagig, perforiert,

geprägt, stabil. Auf praktischen Kleinrollen.

Lieferform = 12 Rollen zu ca. 210 Blatt à 33x20 cm (LxB)

**Sicherheit und Entsorgung:** Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

